



Safemaster S platformladder, inklapbaar, Aantal treden inclusief platform: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	966275 6
GTIN	4003866416769
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte platformladder met 80 mm diepe tredes. Werkplatform (400×400 mm) met leuning aan 3 zijden en aflegbak. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden.

Norm:
EN 131

Technische beschrijving

Grondvlak breedte	0,71 m
Oploopbaarheid	eenzijdig
Reling	2
Aantal treden inclusief platform	6
Norm	EN 131
Platformdiepte	400 mm
Knielijst	nee
Platformbreedte	400 mm

Gewicht	16,1 kg
Diepte van sport / trede	80 mm
Spreidbeveiliging	beide zijden stijve verbinding
Grondvlak diepte	1,42 m
Platformhoogte zonder leuning	1,58 m
Aflegbak aanwezig	ja
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Two-hands-free-principe	ja
Safer Step	ja
Producttype	Platformladder