

Garant**Ordnerbasisstelling met 2 staanderframes, Diepte 325 mm, Hoogte: 2000mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 990400 2000 |
| GTIN | 4045197517791 |
| Artikelklasse | 911 |

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele staanderframes van rechthoekige stijlen (50×25×1,25mm) met inhaakopeningen in een raster van 40 mm voor bevestiging van draagbalken / legborden. Staanderframes met kunststof eindkappen. **Legborden** van verzinkte plaat, **met sleuven voor het insteken van scheidingschotten**, met afgekante aanslaglijst tegen doorglijden.

Kleur:

Staanderframe signaalblauw, RAL 5005, **poedercoating**. Paar draagbalken **altijd** antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

- **Om de stabiliteit van de stellingen te waarborgen, is bij een verhouding hoogte/diepte groter dan 5:1 een maatregel voor kantelbeveiliging vereist.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

| | |
|--------|---------|
| Hoogte | 2000 mm |
| Diepte | 325 mm |

| | |
|---|--|
| Legbord breedte binnenwerkse maat | 900 mm |
| Aantal legborden | 5 |
| Maximale veldbelasting | 900 kg |
| Aantal profielframes | 2 |
| Opbouwmaat basisstelling breedte | 1000 mm |
| Aanslaglijst | ja |
| Geschikt voor aantal ordners | 50 |
| Breedte | 1000 mm |
| Legbord breedte | 946 mm |
| Legbord diepte | 325 mm |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 120 kg |
| Hoogteverstelling in raster | 40 mm |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut | Diepte 325 mm |
| Producttype | Ordnerstelling |

Accessoires

| | |
|---|--------|
| Legbord, verzinkt, met paar draagbalken | 990430 |
| Set verdeelschotjes5-delig | 990450 |