


Garant

Ordneraanbouwstelling met 1 staanderframe, Diepte 325 mm, Hoogte: 800mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer

990405 800

GTIN

4045197517814

Artikelklasse

911

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele staanderframes van rechthoekige stijlen (50×25×1,25mm) met inhaakopeningen in een raster van 40 mm voor bevestiging van draagbalken / legborden. Staanderframes met kunststof eindkappen. **Legborden** van verzinkte plaat, **met sleuven voor het insteken van scheidingsschotten**, met afgekante aanslaglijst tegen doorglijden.

Kleur:

staanderframe signaalblauw, RAL 5005, **poedercoating**. Paar draagbalken **altijd** antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

- **Om de stabiliteit van de stellingen te waarborgen, is bij een verhouding hoogte/diepte groter dan 5:1 een maatregel voor kantelbeveiliging vereist.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Breedte

975 mm

Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	975 mm
Geschikt voor aantal ordners	20
Maximale veldbelasting	900 kg
Legbord breedte	946 mm
Aanslaglijst	ja
Aantal legborden	2
Diepte	325 mm
Hoogte	800 mm
Aantal profielframes	1
Legbord breedte binnenwerkse maat	900 mm
Legbord diepte	325 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	120 kg
Hoogteverstelling in raster	40 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Diepte 325 mm
Producttype	Ordnerstelling

Accessoires

Legbord, verzinkt, met paar draagbalken	990430
Set verdeelschotjes5-delig	990450