

Spaanplaat inclusief dieptesteunen, Type: 1100/50



Bestelgegevens

Bestelnummer	991428 1100/50
GTIN	4004514242082
Artikelklasse	96P

Omschrijving

Uitvoering:

Spaanplaat 38 mm dik **inclusief dieptesteun** voor een draagvermogen van 2762 kg. Platen sluiten vlak aan op de liggers.

Opmerking:

Bij onnauwkeurig aansturen met het hefapparaat blijft de plaat gefixeerd door de vlak op de liggers aansluitende spaanplaat in de dieptesteun.

Technische beschrijving

Geschikt voor liggerdiepte	50 mm
Lengte	2700 mm
Belastbaarheid	2762 kg
Diepte	975 mm
Dikte	38 mm
Aantal dieptesteunen	4
Geschikt voor stelling diepte	1100 mm

Materiaal	Spaanplaat
Toepassingsgebied	Palletstelling
Producttype	Spaanplaat