

**Garant****Spiraalboor HSS-E voor Hardox H, ongecoat, Ø DC h8: 30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	116380 30
GTIN	4045197032737
Artikelklasse	11C

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Boordeel extra kort** en gedeeltelijk met een grote MK, **dus bijzonder stabiel**. Versterkte kern. Met aanslijping vorm C.

**Advies:****Maximale boordiepte:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Opmerking:**

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

**Technische beschrijving**

Spaangroeflengte $L_c$	112 mm
Aantal snijkanten Z	2
Voeding f in staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,18 mm/omw,
Nominale Ø $D_c$	30 mm
Tolerantie nominale Ø	h8
Totale lengte L	261 mm
Morseconus MK maat	4
Norm	Fabrieksnorm
aanbevolen maximale boordiepte $L_2$	67 mm
Tophoek	130 graden
Schacht	Morseconus

Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS Co 8
Type	H
Spiraelhoek	8-15 graden
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	10 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	8 m/min	P
HARDOX 500 < 1600 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	5 m/min	H
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	5 m/min	S
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		