


Roosterachterwanden voor frameprofiel S610-M18-U, Type: 2700X1500



Bestelgegevens

Bestelnummer	991450 2700X1500
GTIN	4004514227010
Artikelklasse	96P

Omschrijving

Uitvoering:

Frame blauw, draadrooster verzinkt. Openingen 50×50×2,5 mm.

Toepassing:

Voor beveiliging tegen eraf vallen van opgeslagen materiaal bij routes en werkgebieden.

T.b.v.:

Frameprofiel S610-M18-U. Staanderbreedte 76 mm. Palletstellingen nr. 991202 alle maten; nr. 991207 alle maten; nr. 991212 gr. 2500, 3000, 3500; nr. 991217 gr. 2500, 3000, 3500.

Technische beschrijving

Maaswijdte	50×50×3 mm
Materiaal draadrooster	verzinkt
Geschikt voor stelling veldbreedte	2700 mm
Rooster hoogte	1500 mm
Producttype	Roosterachterwand