



## Wegwerphandschoenen, set Dermatril P 743, Handschoenmaat: 10



### Bestelgegevens

Bestelnummer	094725 10
GTIN	4008198774303
Artikelklasse	04Q

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Set wegwerphandschoenen **in dispenser**. Categorie III. Poedervrij.

Dermatril P 743. Verhoogde chemische en mechanische bestendigheid t.o.v. 094730 (740).

Hierdoor kan de handschoen langer worden gebruikt en biedt deze bescherming tegen een breed scala aan gevaarlijke stoffen. Toegestaan voor het contact met levensmiddelen. Latexvrij.

Met lange manchet. AQL 0,65 (EN 374-2).

Met geruwde vingertoppen.

#### Norm:

EN 374; EN 455

### Technische beschrijving

Fabrikantnummer	Dermatril P 743
Handschoenmaat	10
Wanddikte	0,2 mm
Permeatietijd bij acetonitril 99%	<10 min

Permeatietijd bij aceton 99%	<10 min
Permeatietijd bij cyclohexaan 99%	30-40 min
Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99%	10-30 min
Permeatietijd bij ethanol 95%	10-30 min
Permeatietijd bij isopropanol 99%	10-30 min
Permeatietijd bij methanol 99%	<10 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40%	240-480 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 50%	240-480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 50%	>480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 96%	10-30 min
Handschoentype	Wegwerphandschoen
Beschermingscategorie	Categorie III
EN	EN 374
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	Levensmiddelencertificering
Handschoeneigenschap	latexvrij
EN 374	Type A (JKLOPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën	JKLOPT
Materiaal	Nitril
elektrostatische eigenschap	0,2 sec. conform ladingverval EN 61340-5-1
Veiligheidsklasse	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Dragermateriaal	Nitril
Dikte	0,2 mm
Lengte	280 mm
Inhoud	50
Kleur	blauw
Toepassingsgebied	Precisie
Snijbeschermingsklasse	0

AQL	0,65
Toepassing	eenmalig te gebruiken
Producttype	Wegwerphandschoen