



Compacte acculintzaag, Type: M18CBS125



Bestelgegevens

Bestelnummer	078205 M18CBS125
GTIN	4002395262779
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, krachtige FUEL™-acculintzaag met borstelloze POWERSTATE™-motor voor mobiel zagen.

- Eenvoudig en zonder gereedschap wisselen van het zaaglint.
- Trillingsvrije loop voor nauwkeurige zaagsnedes.
- QUICKSTOP-motorrem.
- Traploos regelbare bandsnelheid.
- Zaagcapaciteit 125×125 mm.
- Robuuste metalen constructie, metalen haak.
- Led-verlichting

Levering:

Inclusief lader, 2×Red Li-ion-accu, bimetalen zaaglint, transportkoffer.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en accessoires nr. 073816 e.v. en nr. 073809 e.v.

Zie voor geschikte lintzagen nr. 173480 en nr. 173500.

Verpakking: Transportkoffer

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type HB 18 V

Accuspanning: 18 V

Accucapaciteit: 5 A·h

Bandsnelheid: 0 - 116 m/min

Maximale snijdiepte 90°: 125 mm

Lintzaag breedte: 13 mm

Lintzaag lengte: 1140 mm

Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Maximale snijdiepte 90°	125 mm
Accuspanning	18 V
Lintzaag breedte	13 mm
Bandsnelheid	0 - 116 m/min
Fabrikantnummer	M18CBS125
Lintzaag lengte	1140 mm
Gewicht	7,3 kg
Accucapaciteit	5 A·h
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	2
Verpakking	Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type HB 18 V

Accessoires

Li-ion-systeem M18B5 Accutype, accuspanning MB18 V	073816 MB18
Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Metaallintzaag 13×1138 Tanden per inch 6/10	173500 6/10
Metaallintzaag 13×1138 Tanden per inch 8/12	173480 8/12
Metaallintzaag 13×1138 Tanden per inch 10/14	173500 10/14
Metaallintzaag 13×1138 Tanden per inch 8/12	173500 8/12