



Wegwerphandschoenen, set Dermatril 740, Handschoenmaat: 7



Bestelgegevens

Bestelnummer	094730 7
GTIN	4008198774075
Artikelklasse	04Q

Omschrijving

Uitvoering:

Set wegwerphandschoenen **in dispenser**. Categorie III. Poedervrij.

Dermatril 740. Toegestaan voor het contact met levensmiddelen. Latexvrij. AQL 0,65 (EN 374-2).

Inhoud: 100 st.

Met geruwde vingertoppen.

Norm:

EN 374; EN 455

Technische beschrijving

Wanddikte	0,11 mm
Handschoenmaat	7
Permeatietijd bij acetonitril 99%	<10 min
Permeatietijd bij aceton 99%	<10 min
Permeatietijd bij cyclohexaan 99%	30-40 min
Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99%	10-30 min

Permeatietijd bij ethanol 95%	10-30 min
Permeatietijd bij isopropanol 99%	10-30 min
Permeatietijd bij methanol 99%	<10 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40%	240-480 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 50%	240-480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 50%	>480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 96%	10-30 min
Beschermingscategorie	Categorie III
Handschoentype	Wegwerphandschoen
Handschoeneigenschap	latexvrij
Handschoeneigenschap	Levensmiddelencertificering
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
EN 374	Typ B (KPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën	KPT
Materiaal	Nitril
elektrostatische eigenschap	0,1 sec. conform ladingverval EN 61340-5-1
Veiligheidsklasse	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Dragermateriaal	Nitril
Dikte	0,11 mm
Lengte	250 mm
Inhoud	100
Kleur	blauw
Toepassingsgebied	Precisie
Norm/verordening	EN 374
AQL	0,65
Toepassing	eenmalig te gebruiken
Producttype	Wegwerphandschoen

