

**Wegwerphandschoenen, set TouchNTuff® 92-670, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094720 10
GTIN	076490493318
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

Set wegwerphandschoenen **in dispenser**. Categorie III. Poedervrij.

TouchNTuff® 92-670. Zonder siliconen en was. Gestructureerde vingertoppen. Toegestaan voor het contact met levensmiddelen. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374

Technische beschrijving

Wanddikte	0,1 mm
Handschoenmaat	10
Permeatietijd bij cyclohexaan 99%	>480 min
Permeatietijd bij ethanol 95%	<10 min
Permeatietijd bij isopropanol 99%	30-40 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40%	>480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 50%	>480 min

Serie	TouchNTuff®
Handschoentype	Wegwerphandschoen
Beschermingscategorie	Categorie III
Handschoeneigenschap	Levensmiddelencertificering
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	latexvrij
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 374	Type B (JKT)
Bestendigheid tegen chemicaliën	JKT
Materiaal	Nitril
Veiligheidsklasse	Bescherming tegen bacteriologische risico's volgens EN 374
Dragermateriaal	Nitril
Coating	Nitril
Dikte	0,11 mm
Lengte	240 mm
Inhoud	100
Gewicht	3 g
Kleur	blauw
Toepassingsgebied	Precisie
AQL	1,5
Toepassing	eenmalig te gebruiken
Producttype	Wegwerphandschoen