

ASATEX**Koudebeschermingshandschoenen, paar 3677V, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094811 10
GTIN	4029201140847
Artikelklasse	09H

Omschrijving**Uitvoering:**

3677V. Handschoen met **zeer warme en aangename acrylvoering**. Uitstekende grip bij natheid door HPT® -vinylcoating. Olie- en vetafstotend.

Norm:

3677V. Handschoen met **zeer warme en aangename acrylvoering**. Uitstekende grip bij natheid door HPT® -vinylcoating. Olie- en vetafstotend.

Toepassing:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

Toepassing promotietekst:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

Norm:

EN 388; EN 511

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Opmerking promotietekst:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Kleur: zwart

Technische beschrijving

siliconenvrij	ja
DMF-vrij	ja
Grip bij olie	goed
Handschoenmaat	10
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
EN 388 slijtvastheid	3
EN 388 doorsteekweerstand	1
EN 388 snijvastheid	2
EN 388 weerstand na scheuren	2
Voeringmateriaal	Acryl
Pasvorm	zeer goed
Koudebescherming	goed
Tastgevoel	niet aanwezig, n.v.t.
Materiaal coating	PVC
Grip bij natheid	goed
Ademend	niet aanwezig, n.v.t.
Handschoentype	Koudebeschermingshandschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Inhoud	6
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Toepassingsgebied	Allround
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
Dragermateriaal	Polyamide/acryl
Coating	HPT/vinyl
Coatingvariant	3/4-coating

Kleur	zwart
Gewicht	53 g
Producttype	Koudebeschermingshandschoenen