



## Accu-pijpsnijder, Type: C12PC/0



### Bestelgegevens

Bestelnummer	078218 C12PC/0
GTIN	4002395236374
Artikelklasse	03L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Compacte accu-pijpsnijder** met roestvrije snijkop. **Automatische aanpassing** aan pijp- $\varnothing$ . **Snelle snedes**, bijv. Cu-pijp  $\varnothing$  15 mm in minder dan 3 seconden. Totale breedte 40 mm, minimale wandafstand 40 mm. Levering **zonder accu en lader**. Pijpsnijder voor **koperen pijpen**  $\varnothing$  12 – 28 mm.

#### Opmerking:

Accu's vindt u vanaf nr. 073814.

### Technische beschrijving

Accuspanning	12 V
Maximale vibratie volgens EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Gewicht	1,5 kg
Fabrikantnummer	C12PC-0
Toerentalbereik	0 - 500 $\text{min}^{-1}$
Bijzonderheid	Led
Maximale buis- $\varnothing$ koper	12 - 28 mm
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	0

Energievoorziening	Accuvoeding
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Producttype	Pijpsnijder

---

## Accessoires

Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-ionsysteem M4B2/M12B2 Accutype MB12	073814 MB12
Acculader Type M1218C	073840 M1218C