

**Sleuf- / plaatschaar, Type: 723034****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078102 723034
GTIN	4014586874876
Artikelklasse	03F

**Omschrijving****Uitvoering:  
Plaatschaar.**

- **Goed geschikt voor het snijden van bochten met slechts weinig vervorming van het plaatstaal.**
- **Comfortabel en snel bij het kanten en knippen.**
- **Voor plaatstaal tot 800 N/mm<sup>2</sup> en roestvrijstaalsoorten.**
- **Viervoudig kantelmes: gladde en braamvrije snede en lage gebruikskosten.**

**Technische beschrijving**

Maximale materiaaldikte staal 800 N/mm <sup>2</sup>	1 mm
Fabrikantnummer	BLS 1.6E
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximale materiaaldikte staal 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Zaagsnelheid	5 - 8 m/min
Radius kleinst mogelijke curve	15 mm

Wattage	350 W
Aantal pendelbewegingen	4000 min <sup>-1</sup>
Kabellengte	5 m
Snedebreedte	0 mm
Gewicht	1,6 kg
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Schaar