

uvex**Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar uvex rubiflex S XG35B, Handschoenmaat: 9**

Bestelgegevens

Bestelnummer	094752 9
GTIN	4048612024850
Artikelklasse	04W

Omschrijving

Uitvoering:

uvex rubiflex S XG35B. Lichte, getricoteerde handschoen voor bescherming tegen chemicaliën met innovatieve uvex Xtra Grip Technology. Combineert bescherming en een goede grip met prima draagcomfort – dankzij katoenen voering – en flexibiliteit. Goed bestand tegen allerlei chemicaliën, zeer goed bestand tegen vetten en minerale oliën. Veiligheidshandschoenen van de categorie III.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Permeatietijd bij acetonitril 99%	<10 min
Grip bij natheid	zeer goed
Permeatietijd bij natriumhydroxide 50%	>480 min
Handschoenmaat	9

Permeatietijd bij zwavelzuur 96%	30-40 min
Permeatietijd bij methanol 99%	10-30 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 50%	>480 min
Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99%	30-40 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40%	>480 min
Permeatietijd bij aceton 99%	<10 min
Permeatietijd bij cyclohexaan 99%	>480 min
Voeringmateriaal	Katoen
Serie	uvex rubiflex
Beschermingscategorie	Categorie III
Handschoentype	Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Inhoud	10
Veiligheidsklasse	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Type A (JKNOPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën	JKNOPT
EN 388	3121X
Materiaal	Nitril
Dragermateriaal	Katoen
Lengte	350 mm
Dikte	0,4 mm
Kleur	zwart / blauw
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Coating	Nitril
Coatingvariant	Volledige coating
Producttype	Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

