

Ansell**Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar AlphaTec® Solvex® 37-675, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094740 10
GTIN	10076490447301
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.

AlphaTec® Solvex® 37-675. Herbruikbare nitrilhandschoenen voor de veilige omgang met agressieve chemicaliën. De geruite afwerking zorgt voor meer grip. Het hamerslagprofiel van de Sol-Vex® handschoenen zorgt door de goede grip voor minder uitval van gevoelige onderdelen door beschadiging en zo voor lagere indirecte kosten. Materiaal met velours.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	10
Permeatietijd bij acetonitril 99%	<10 min
Permeatietijd bij aceton 99%	<10 min
Permeatietijd bij methanol 99%	10-30 min

Permeatietijd bij isopropanol 99%	>480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 96%	30-40 min
Wanddikte	0,38 mm
Permeatietijd bij cyclohexaan 99%	>480 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40%	>480 min
Serie	AlphaTec®
Beschermingscategorie	Categorie III
Handschoentype	Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	Levensmiddelencertificering
Handschoeneigenschap	latexvrij
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Veiligheidsklasse	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Type A (JKLOPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën	JKLOPT
EN 388	4101X
Materiaal	Nitril
Dragermateriaal	Nitril
AQL	0,65
Toepassingsgebied	Allround
Lengte	330 mm
Dikte	0,38 mm
Kleur	groen
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Gewicht	35,5 g
Snijbeschermingsklasse	D
Coating	Nitril

Producttype

Handschoenen voor
bescherming tegen chemicaliën