



## Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar UltraNeo 382, Handschoenmaat: 8



### Bestelgegevens

Bestelnummer	094772 8
GTIN	3245423824285
Artikelklasse	06D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.

UltraNeo 382. Gebreide katoenen handschoenen met neopreenlaag. Zeer hoog draagcomfort en goede thermische isolatie bij een uitstekende resistentie tegen chemicaliën. Slipvast profiel voor meer grip.

#### Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

EN 374:2016: Type A (ALMNST)

### Technische beschrijving

Permeatietijd bij isopropanol 99%	>480 min
Handschoenmaat	8
Permeatietijd bij cyclohexaan 99%	30-40 min
Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99%	240-480 min

Permeatietijd bij zwavelzuur 50%	>480 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 50%	>480 min
Permeatietijd bij acetonitril 99%	30-40 min
Wanddikte	0,9 mm
siliconenvrij	ja
Permeatietijd bij methanol 99%	120-240 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 96%	60-120 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40%	>480 min
Permeatietijd bij ethanol 95%	240-480 min
Permeatietijd bij aceton 99%	<10 min
Voeringmateriaal	Gebreide katoen
Beschermingscategorie	Categorie III
Handschoentype	Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Inhoud	72
Veiligheidsklasse	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Type A (ALMNST)
Bestendigheid tegen chemicaliën	ALMNST
EN 388:2016	2121X
EN 407	X1XXXX
Materiaal	Neopreen
Dragermateriaal	Katoen
AQL	1,5
Lengte	360 mm
Dikte	0,9 mm
Kleur	blauw
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Coating	Neopreen
Coatingvariant	Volledige coating

Producttype

---

Handschoenen voor  
bescherming tegen chemicaliën