

ASATEX**Koudebeschermingshandschoenen, paar 3677V, Handschoenmaat: 9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094811 9
GTIN	4029201140830
Artikelklasse	09H

Omschrijving**Uitvoering:**

3677V. Handschoen met **zeer warme en aangename acrylvoering**. Uitstekende grip bij natheid door HPT® -vinylcoating. Olie- en vetafstotend.

Norm:

3677V. Handschoen met **zeer warme en aangename acrylvoering**. Uitstekende grip bij natheid door HPT® -vinylcoating. Olie- en vetafstotend.

Toepassing:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

Toepassing promotietekst:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

Norm:

EN 388; EN 511

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Opmerking promotietekst:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Kleur: zwart

Technische beschrijving

Grip bij olie	goed
EN 388 snijvastheid	2
Pasvorm	zeer goed
Grip bij natheid	goed
Materiaal coating	PVC
DMF-vrij	ja
Voeringmateriaal	Acryl
Ademend	niet aanwezig, n.v.t.
EN 388 doorsteekweerstand	1
Handschoenmaat	9
Tastgevoel	niet aanwezig, n.v.t.
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
EN 388 slijtvastheid	3
EN 388 weerstand na scheuren	2
Koudebescherming	goed
siliconenvrij	ja
Handschoentype	Koudebeschermingshandschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Inhoud	6
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Toepassingsgebied	Allround
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
Dragermateriaal	Polyamide/acryl
Coating	HPT/vinyl
Coatingvariant	3/4-coating

Kleur	zwart
Gewicht	53 g
Producttype	Koudebeschermingshandschoenen