



Knabbelschaar, Type: 723241



Bestelgegevens

Bestelnummer	078111 723241
GTIN	4014586870069
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

- **Zeer geringe gebruikskosten door hoge standtijd van stempels en matrijzen.**
- **QuickIN-snelwisselsysteem voor snel en zonder gereedschap wisselen van stempels en matrijzen.**
- **De werkrichting is zonder gereedschap te veranderen.**
- **Optimale hanteerbaarheid, ook onder moeilijke gebruiksomstandigheden, dankzij de slanke constructie.**
- **Zeer geschikt voor trapeziumplaten tot 1,3 mm dikte en tot 85 mm ribdikte.**

Flexibele knabbelschaar met hoge wendbaarheid voor dunne plaat, trapeziumplaat, golfplaat en profielen.

Opmerking:

Geschikte accu's vindt u onder nr. 073851 – nr. 073858 resp. starterset onder nr. 073863 – nr. 073867. Laders onder nr. 073866.

Technische beschrijving

Maximale materiaaldikte staal 800 N/mm ²	0,6 mm
Fabrikantnummer	BLK 1.3TE
Snedebreedte	4 mm
Wattage	350 W
Maximale materiaaldikte staal 400 N/mm ²	1,3 mm
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²

Zaagsnelheid	2,3 m/min
Gewicht	1,8 kg
Radius kleinst mogelijke curve	30 mm
Aantal pendelbewegingen	1800 min ⁻¹
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Knabbelschaar