



## Elektriciens-Competence gereedschapskoffer XXL II 115-delig, Type: 2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	680525 2
GTIN	4010995420697
Artikelklasse	60N

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Omvangrijk gereedschapsassortiment voor elektriciens in een slagvaste polypropyleen koffer. De extra ingebouwde gasdrukdempers houden het deksel in verschillende posities en voorkomen dat het automatisch dichtvalt.

#### Levering:

Set momentschroevendraaiers TorqueVario®-S electric: 18-delig, 0,5 – 5,0 Nm

Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric, PH; PZ; PlusMinus: 7-delig

Schroevendraaier met bithouder SoftFinish® electric slimVario voor 6 mm slimBits: 1 st.

Bit slimBit electric, PZ: 1 St. maat 2

Schroevendraaier SoftFinish® electric slimFix, sleuf: resp. 1 st. maat 3,5; 5,5; 6,5

Schroevendraaier SoftFinish® electric slimFix, PH: Resp. 1 st. maat 1; 2

Schroevendraaier SoftFinish® electric slimFix, PZ: Resp. 1 st. maat 1; 2

Schroevendraaier SoftFinish® electric slimFix, PZ PlusMinus: Resp. 1 st. maat 1; 2

Schroevendraaier SoftFinish® electric slimFix, voor Torx® Tamper Resistant: resp. 1 st. maat 10; 15; 20; 25

Schroevendraaier SoftFinish® electric, voor buitenzeskant: resp. 1 st. maat 5,5; 7; 8; 10; 13

Precisieschroevendraaier PicoFinish electric, PH: 1 St. maat 0

Precisieschroevendraaier PicoFinish electric, sleuf: 1 St. maat 2,5

Schakelkastsleutel balpenvorm, buitenvierkant 5–8, buitendriekant 9: 1 st.

Schroevendraaier SoftFinish®, sleuf: resp. 1 st. maat 3,5; 12

Bitset XLSelector Y-bit 25 mm: 31-delig  
Set sleutels voor binnenzeskantbouten, met kogelkop, in ErgoStar-houder: 9-delig  
Hoogrendement-zijsnijtang BiCut® Professional met DynamicJoint®: 1 st.  
Zijsnijtang Professional electric met DynamicJoint®: 1 st.  
Kabeltang Professional electric: 1 st.  
Instrumentmakers-zijsnijtang Classic: 1 st.  
Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip: 1 st.  
Halfronde tang Professional electric, gebogen 40°: 1 st.  
Halfronde tang Professional electric, recht: 1 st.  
Waterpomptang Professional electric: 1 st.  
Installatietang TriCut Professional electric: 1 st.  
Stripgereedschap: 1 st.  
Automatische striptang voor 0,03–16 mm<sup>2</sup>: 1 st.  
Automatisch crimpgereedschap voor adereindhulzen 0,08–16 mm<sup>2</sup>: 1 st.  
Crimpgereedschap voor geïsoleerde kabelschoenen en contacten 0,5–6 mm<sup>2</sup>: 1 st.  
Elektriciensschaar voor kabels tot 50 mm<sup>2</sup> en crimpfunctie voor adereindhulzen 1–5 mm<sup>2</sup>: 1 st.  
Spanningzoeker, contactloos, eenpolig, 230–1000 V AC: 1 st.  
Spanningzoeker SoftFinish®, eenpolig, 110–250 V, sleuf: 1 st. maat 3  
Led-zaklamp max. 300 lm, met laser klasse 2 en UV-licht max. 400 nm: 1 st.  
Waterpas voor elektriciens, lengte 400 mm: 1 st.  
Elektriciensduimstok Longlife®, lengte 2 m, oranje: 1 st.  
Plugschroevendraaierset SoftFinish® met pluggen: 5-delig  
Elektricienshamer, 300 g: 1 st.

**Opmerking:****Gereedschap wordt los bijgeleverd.****Technische beschrijving**