

Garant**Spiraalboor extra lang HSS N, ongecoat, Ø DC h8: 9R2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	116760 9R2
GTIN	4045197035202
Artikelklasse	11C

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoge rondlooptrouwbaarheid. Kerndikte en kernstijging zijn normaal.

Speciaal behandeld oppervlak.

Voor diepliggende boringen. Bij het boren van diepe gaten is meermaals ontspanen en voldoende koeling noodzakelijk.

Voordelige uitvoering met normale spiraal.

Met aanslijping vorm A.

Advies:**Maximale boordiepte:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Opmerking:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Technische beschrijving

Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,1 mm/omw,
Spaangroeflengte L _c	220 mm
Nominale Ø D _c	9 mm
Aantal snijkanten Z	2
Tolerantie nominale Ø	h8
Totale lengte L	345 mm
Morseconus MK maat	1
Norm	DIN 1870 R2
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	206,5 mm

Tophoek	118 graden
Schacht	Morseconus
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Spiraalhoek	16-30 graden
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	40 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
GG(G)	geschikt	25 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		