


Garant**Precisie-plaatboor HSS, Snijkant-Ø DC: 4-30,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	118020 4-30,5
GTIN	4045197036452
Artikelklasse	11C

Omschrijving**Uitvoering:**

Met scherpe boorpunt, voorbereiden is niet nodig. Conisch olopende snijkanten en radiaal achtergeslepen omtrek voor een schillende snijbeweging. Schaalverdeling in de groeven. Schacht aanvullend met 3 vlakken.

Toepassing:

Braam- en kerfvrij boren. Plaatstaal 0,1 – 2 mm, RVS (V2A) 0,1 – 1 mm, non-ferrometalen: 0,1 – 5mm, kunststoffen tot 10 mm.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	4 - 30,5 mm
Totale lengte	102 mm
Schacht-Ø	10 mm
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Schacht	Drie-spanvlakkenschacht
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Trappenboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
GG(G)	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		