

Garant**Trappenboor HSS-E, ongecoat, Snijkant-Ø: 30-40mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 118320 30-40 |
| GTIN | 4045197036605 |
| Artikelklasse | 11C |

Omschrijving**Uitvoering:**

Met cilindrische centreerboor, Ø-getallen in de groef. Schacht aanvullend met 3 vlakken.

Toepassing:

Boren en afbramen, maximale materiaaldikte = traphoogte (zie tabel).

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Boortrappen oplopend met | 1 mm |
| Traphoogte | 5 mm |
| Totale lengte | 98 mm |
| Schacht-Ø | 13 mm |
| Snijkant-Ø D _c | 30 - 40 mm |
| Coating | ongecoat |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Schacht | Drie-spanvlakkenschacht |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Trappenboor |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| Olie | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |