

**Garant****Trappenboor HSS-E, ongecoat, Snijkant-Ø: 40-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	118320 40-50
GTIN	4045197036612
Artikelklasse	11C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met cilindrische centreerboor, Ø-getallen in de groef. Schacht aanvullend met 3 vlakken.

**Toepassing:**

Boren en afbramen, maximale materiaaldikte = traphoogte (zie tabel).

**Technische beschrijving**

Boortrappen oplopend met	1 mm
Traphoogte	5 mm
Totale lengte	112 mm
Schacht-Ø	13 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	40 - 50 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS E
Norm	Fabrieksnorm
Schacht	Drie-spanvlakkenschacht
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Trappenboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
GG(G)	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		