

Garant**Gatzaag HM hoog, Ø DC: 27mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	118400 27
GTIN	4045197036810
Artikelklasse	11C

Omschrijving**Uitvoering:**

Boorkroon en schacht uit één stuk (gehard), uiterst robuust en perfecte rondloop.

Smalle HM-snijplaten met een **positieve spaanhoek** en **grote vrijloophoek** voor een goed snijvermogen bij een geringe snijdruk.

Centreerboor verwisselbaar, schacht met 3 spanvlakken.

Snedebreedte 2 mm bij alle groottes. Ø-Tolerantie: **+ 0,10 / - 0,05 mm**.

Maat L: **maat 55 = 35 mm / maat 60 = 60 mm**.

Toepassing:

Voor toepassing op stationaire machines. Goed geschikt voor vezelversterkte kunststoffen (GFK en CFK).

Voor plat materiaal tot maximaal 4 mm dikte en pijpen tot 4 mm wanddikte.

Technische beschrijving

Nominale Ø D _c	27 mm
Schacht-Ø	10 mm
Lengte L	35 mm
Uitvoering	hoog
Snijmateriaal	HM
Norm	Fabrieksnorm
Schacht	Drie-spanvlakkenschacht
Ø-Tolerantie	-0,05 / 0,1 mm

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Gatzaag

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	70 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	50 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	50 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	35 m/min	M
Grafiet, GFK, CFK	geschikt	80 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		