

**Garant**
**Precisie-plaatboor HSS, TiN, Snijkant-Ø DC: 16-30,5mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	118030 16-30,5
GTIN	4045197036513
Artikelklasse	11C

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

**met scherpe boorpunt, voorboren is niet nodig.** Conisch oplopende snijkanten en radiaal achtergeslepen omtrek voor een schillende snijbeweging. Schaalverdeling in de groeven. Schacht aanvullend met 3 vlakken.

**TiN-coating:** hogere snijsnelheden en meervoudige standtijd. Speciaal voor zachte, smerende materialen.

**Toepassing:**

braam- en kerfvrij boren.

Plaatstaal 0,1 – 2 mm, RVS (V2A) 0,1 – 1 mm, non-ferrometalen: 0,1 – 5 mm, kunststoffen tot 10 mm.

**Technische beschrijving**

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	16 - 30,5 mm
Totale lengte	71 mm
Schacht-Ø	10 mm
Coating	TiN
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Schacht	Drie-spanvlakkenschacht
Gekleurde ring	zonder

Producttype

Trappenboor

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		