

**Garant**
**Precisie-schilopboorset HSS, TiN, Snijkant-Ø DC: 3-30,5mm**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 118130 3-30,5 |
| GTIN          | 4045197579133 |
| Artikelklasse | 11C           |

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

**Met scherpe boorpunt, voorboren is niet nodig.** Conisch oplopende snijkanten en radiaal achtergeslepen omtrek voor een schillende snijbeweging. Schaalverdeling in de groeven. Schacht aanvullend met 3 vlakken.

Set met 3 plaatboren en 1 boorpasta nr. 118160 in cassette.

**Toepassing:**

Braam- en kerfvrij boren. Plaatstaal 0,1 – 2 mm, RVS (V2A) 0,1 – 1 mm, non-ferrometalen: 0,1 – 5 mm, kunststoffen tot 10 mm.

**Inhoud:**

resp. 1 plaatboor: Nr. 118030 gr. 3 – 14; 8 – 20; 16 – 30,5

Boorpasta: Nr. 118160

**Technische beschrijving**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Snijkant-Ø D <sub>c</sub> | 3 - 30,5 mm |
| Coating                   | TiN         |
| Gekleurde ring            | zonder      |

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Snijmateriaal | HSS                     |
| Producttype   | Trappenboor             |
| Norm          | Fabrieksnorm            |
| Schacht       | Drie-spanvlakkenschacht |

## Accessoires

|   |                |
|---|----------------|
| Precisie-plaatboor HSS Snijkant-Ø DC 3-14 mm    | 118020 3-14    |
| Precisie-plaatboor HSS Snijkant-Ø DC 8-20 mm    | 118020 8-20    |
| Boorpasta Ø 29 mm×91 mm                         | 118160         |
| Precisie-plaatboor HSS Snijkant-Ø DC 16-30,5 mm | 118020 16-30,5 |