

**Garant****Precisie-plaatboor HSS, Snijkant-Ø DC: 3-14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	118020 3-14
GTIN	4045197036421
Artikelklasse	11C

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Met scherpe boorpunt, voorboren is niet nodig.** Conisch oplopende snijkanten en radiaal achtergeslepen omtrek voor een schillende snijbeweging. Schaalverdeling in de groeven. Schacht aanvullend met 3 vlakken.

**Toepassing:**

Braam- en kerfvrij boren. Plaatstaal 0,1 – 2 mm, RVS (V2A) 0,1 – 1 mm, non-ferrometalen: 0,1 – 5mm, kunststoffen tot 10 mm.

**Technische beschrijving**

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	3 - 14 mm
Totale lengte	58 mm
Schacht-Ø	6 mm
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Schacht	Drie-spanvlakenschacht
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Trappenboor

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
GG(G)	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		