

Garant**Precisie-plaatboor HSS, TiN, Snijkant-Ø DC: 26-40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	118030 26-40
GTIN	4045197036537
Artikelklasse	11C

Omschrijving**Uitvoering:**

met scherpe boorpunt, voorboren is niet nodig. Conisch oplopende snijkanten en radiaal achtergeslepen omtrek voor een schillende snijbeweging. Schaalverdeling in de groeven. Schacht aanvullend met 3 vlakken.

TiN-coating: hogere snijsnelheden en meervoudige standtijd. Speciaal voor zachte, smerende materialen.

Toepassing:

braam- en kerfvrij boren.

Plaatstaal 0,1 – 2 mm, RVS (V2A) 0,1 – 1 mm, non-ferrometalen: 0,1 – 5 mm, kunststoffen tot 10 mm.

Technische beschrijving

Totale lengte	83 mm
Snijkant-Ø D _c	26 - 40 mm
Schacht-Ø	12 mm
Coating	TiN
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Schacht	Drie-spanvlakkenschacht

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Trappenboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	geschikt		
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		