

Garant**Trappenboor HSS-E, ongecoat, Snijkant-Ø: 12-20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	118320 12-20
GTIN	4045197036582
Artikelklasse	11C

Omschrijving**Uitvoering:**

Met cilindrische centreerboor, Ø-getallen in de groef. Schacht aanvullend met 3 vlakken.

Toepassing:

Boren en afbramen, maximale materiaaldikte = traphoogte (zie tabel).

Technische beschrijving

Traphoogte	4 mm
Boortrappen oplopend met	1 mm
Totale lengte	75 mm
Schacht-Ø	9 mm
Snijkant-Ø D _c	12 - 20 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS E
Norm	Fabrieksnorm
Schacht	Drie-spanvlakkenschacht
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Trappenboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	geschikt		
GG(G)	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		