



## Oorkappen Peltor™ Optime™ helmuitvoering, Type: 1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	097753 1
GTIN	4046719382675
Artikelklasse	04M

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Oorkappen bieden door hun geringe gewicht een hoog draagcomfort en kunnen goed met andere veiligheidsuitrusting worden gecombineerd. De comfortabele afdichtingsringen van een combinatie van gel en schuimrubber zorgen voor een optimale afdichting en hoog draagcomfort, ook bij langdurig gebruik.

De kappen van de **helmuitvoering** uit de Peltor™ Optime™-serie hebben dezelfde eigenschappen als de uitvoering met hoofdbeugel. Kan met slechts enkele handelingen worden bevestigd aan helmen met 30 mm Euro-slot-opname. SNR = 26 dB (H = 32 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

#### Opmerking:

Geschikte helmen onder nr. 097815 (3M), nr. 097802 (Schuberth). Hygiënesets onder nr. 097764, 097748.

### Technische beschrijving

SNR-waarde (dempingswaarde)	26 dB(A)
Serie	Peltor™ Optime™

Producttype

Oorkappen

**Accessoires**

Hygiëne-kitvoor Peltor™ Optime™ I

097713

VeiligheidshelmG3000 Kleur WHITE

097815 WHITE

GeluidsindicatorNI100

097305

TranspiratieringenPeltor™ clean

097304

VeiligheidshelmG3000 Kleur YELLOW

097815 YELLOW

VeiligheidshelmG3000 Kleur BLUE

097815 BLUE