

uvex**Veiligheidshelm uvex pheos B-WR, Kleur: WHITE****Bestelgegevens**

Bestelnummer	097811 WHITE
GTIN	4031101510255
Artikelklasse	04U

Omschrijving**Uitvoering:**

Lichte helmschaal van HDPE (high-density-polyethyleen) met **drie variabele ventilatieopeningen** voor een hoog draagcomfort. Het **extra slot aan de voorzijde** van de helm biedt een bevestigingsmogelijkheid voor een hoofdlamp. **Koudebestendig tot -30 °C** en bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM).

- **6-punts band**
- **30 mm Euro-slot-opname**
- **Zweetband van kunstleer**
- **Rechte vorm**
- **Met draaisluiting**

Toepassing:

Industrie, bouwbedrijven, montage

Norm:

DIN EN 397

Specificatie:

Koudebestendig tot -30 °C en bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM).

Reservedeel:

Nr. 097820 kunstleren zweetband.

Helmeigenschap: Bescherming tegen vloeibare metaalspatten

Materiaal helmschaal: HDPE

Verstelbare breedte: Draaisluiting

Maat: 52 - 61 cm

Gewicht: 406 g

Technische beschrijving

Clips voor het aanbrengen van aanbouwdelen	ja
Verstelbare breedte	Draaisluiting
Bevestiging van hoofdlamp mogelijk	ja
6-Punts textielbevestiging	ja
Koudebestendigheid	tot -30 °C
Kleur	wit
Gewicht	406 g
Maat	52 - 61 cm
Helmeigenschap	Beschermingseigenschap tot -30 °C
Helmeigenschap	Bescherming tegen vloeibare metaalspatten
Materiaal helmschaal	HDPE
Norm	DIN EN 397
Producttype	Veiligheidshelm

Accessoires

Oorkappen Peltor™ Optime™ helmuitvoering Type 3	097753 3
Oorkappen Peltor™ X-serie helmuitvoering Type X4	097756 X4
Oorkappen Peltor™ Optime™ helmuitvoering Type 2	097753 2
Oorkappen Peltor™ Optime™ helmuitvoering Type 1	097753 1
Oorkappen Peltor™ X-serie helmuitvoering Type X3	097756 X3
Kunstleren zweetband uvex pheos / airwing	097820
Oorkappen Peltor™ X-serie helmuitvoering Type X2	097756 X2
Oorkappen Peltor™ X-serie helmuitvoering Type X5	097756 X5
Oorkappen Type HELMET	097795 HELMET
Oorkappen Peltor™ X-serie helmuitvoering Type X1	097756 X1

