

**uvex****Veiligheidshelm uvex pheos alpine, Kleur: WHITE****Bestelgegevens**

Bestelnummer	097812 WHITE
GTIN	4031101510361
Artikelklasse	04U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Deze **multifunctionele helm** combineert de vereisten van een industriële veiligheidshelm met de eigenschappen van een klimhelm. Door de kortere klep ontstaat een **groter gezichtsveld** naar boven. Lichte en sterke helmschaal van ABS. Met extra bevestigingsmogelijkheden voor gezichtsbescherming, veiligheidsbril en hoofdlamp. Koudebestendig **tot -30 °C**.

- **6-punts band, hoogteverstelbaar**
- **30 mm Euro-slot-opname**
- **PU-zweetband**
- **Verlaagd nekgedeelte**
- **Met draaisluiting**

**Toepassing:**

Werken in de hoogte en voor reddingswerk.

**Norm:**

DIN EN 397; DIN EN 12492

**Reservedeel:**

Zweetband nr. 097820.

Helmeigenschap: Beschermingseigenschap tot -30 °C

Materiaal helmschaal: ABS

Verstelbare breedte: Draaisluiting

Maat: 52 - 61 cm

Gewicht: 490 g

## Technische beschrijving

Koudebestendigheid	tot -30 °C
Verstelbare breedte	Draaisluiting
Befestiging van hoofdlamp mogelijk	ja
Gewicht	490 g
Kleur	WHITE
Clips voor het aanbrengen van aanbouwdelen	ja
6-Punts textielbevestiging	ja
Maat	52 - 61 cm
Helmeigenschap	Beschermingseigenschap tot -30 °C
Materiaal helmschaal	ABS
Norm	DIN EN 12492
Norm	DIN EN 397
Producttype	Veiligheidshelm

## Accessoires

Oorkappen Peltor™ X-serie helmuitvoering Type X3	097756 X3
Oorkappen Peltor™ Optime™ helmuitvoering Type 2	097753 2
Oorkappen Peltor™ X-serie helmuitvoering Type X1	097756 X1
Oorkappen Peltor™ Optime™ helmuitvoering Type 3	097753 3
Oorkappen Peltor™ X-serie helmuitvoering Type X5	097756 X5
Oorkappen Peltor™ Optime™ helmuitvoering Type 1	097753 1
Oorkappen Peltor™ X-serie helmuitvoering Type X2	097756 X2
Oorkappen Peltor™ X-serie helmuitvoering Type X4	097756 X4