

3M**Veiligheidshelm G3000, Kleur: YELLOW****Bestelgegevens**

Bestelnummer	097815 YELLOW
GTIN	4046719316724
Artikelklasse	04M

Omschrijving**Uitvoering:**

Veiligheidshelm van UV-gestabiliseerd ABS. De **geïntegreerde UV-sensor** geeft aan wanneer de helm door te hoge UV-belasting breekbaar wordt en moet worden vervangen. De binnenzijde kan 180 graden worden gedraaid waardoor de klep in de nek kan worden gedragen (een voordeel bij het werken in een kleine ruimte). **Goede ventilatie** bij de bovenste helmschaal.

Koudebestendig tot -30 °C en bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM).

- **4-punts band, hoogteverstelbaar**
- **30 mm Euro-slot-opname**
- **Kunststof zweetband**
- **Rechte vorm**
- **Met draaisluiting**

Toepassing:

Industrie, bouwbedrijven, bosbouw

Norm:

DIN EN 397

Specificatie:

Koudebestendig tot -30 °C en bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM)

T.b.v.:

Oorkappen nr. 097753; 097756

Reservedeel:

Nr. 097825 standaard zweetband. Nr. 097826 leren zweetband.

Technische beschrijving

180° omdraaien mogelijk	ja
Gewicht	310 g
binnen- en buitenzijde beslaat niet	ja
Bestand tegen smeltmetaalspatten (MM)	ja
UV-sensor voor vervangingsaanwijzing	ja
Koudebestendigheid	tot -30 °C
Verstelbare breedte	Draaisluiting
Kleur	geel
Maat	53 - 62 cm
Helmeigenschap	Beschermingseigenschap tot -30 °C
Helmeigenschap	Bescherming tegen vloeibare metaalspatten
Materiaal helmschaal	ABS
Norm	DIN EN 397
Producttype	Veiligheidshelm

Accessoires

OorkappenPeltor™ Optime™ helmuitvoering Type 2	097753 2
Leren zweetbandHYG4	097826
OorkappenPeltor™ Optime™ helmuitvoering Type 3	097753 3
Veiligheidsbril met helmhouderV9C	097829
OorkappenPeltor™ Optime™ helmuitvoering Type 1	097753 1
Houder voor helder vizierPeltor™ G500 Producentaanduiding G500-GU	097872 G500-GU
Standaard zweetbandHYG3	097825
Kinband GH4 Bevestiging 3P	097833 3P

Oorkappen Type HELMET

097795 HELMET

HelmadapterP3EV

097827