

3M**Veiligheidshelm G3000, Kleur: WHITE****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 097815 WHITE |
| GTIN | 7318640053694 |
| Artikelklasse | 04M |

Omschrijving**Uitvoering:**

Veiligheidshelm van UV-gestabiliseerd ABS. De **geïntegreerde UV-sensor** geeft aan wanneer de helm door te hoge UV-belasting breekbaar wordt en moet worden vervangen. De binnenzijde kan 180 graden worden gedraaid waardoor de klep in de nek kan worden gedragen (een voordeel bij het werken in een kleine ruimte). **Goede ventilatie** bij de bovenste helmschaal.

Koudebestendig tot -30 °C en bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM).

- **4-punts band, hoogteverstelbaar**
- **30 mm Euro-slot-opname**
- **Kunststof zweetband**
- **Rechte vorm**
- **Met draaisluiting**

Toepassing:

Industrie, bouwbedrijven, bosbouw

Norm:

DIN EN 397

Specificatie:

Koudebestendig tot -30 °C en bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM)

T.b.v.:

Oorkappen nr. 097753; 097756

Reservedeel:

Nr. 097825 standaard zweetband. Nr. 097826 leren zweetband.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------------|---|
| Verstelbare breedte | Draaisluiting |
| Kleur | wit |
| binnen- en buitenzijde beslaat niet | ja |
| Gewicht | 310 g |
| Koudebestendigheid | tot -30 °C |
| UV-sensor voor vervangingsaanwijzing | ja |
| 180° omdraaien mogelijk | ja |
| Bestand tegen smeltmetaalspatten (MM) | ja |
| Maat | 53 - 62 cm |
| Helmeigenschap | Beschermingseigenschap tot -30 °C |
| Helmeigenschap | Bescherming tegen vloeibare metaalspatten |
| Materiaal helmschaal | ABS |
| Norm | DIN EN 397 |
| Producttype | Veiligheidshelm |

Accessoires

| | |
|--|----------------|
| OorkappenPeltor™ Optime™ helmuitvoering Type 2 | 097753 2 |
| Houder voor helder vizierPeltor™ G500 Producentaanduiding G500-GU | 097872 G500-GU |
| HelmadapterP3EV | 097827 |
| Veiligheidsbril met helmhouderV9C | 097829 |
| Standaard zweetbandHYG3 | 097825 |
| Leren zweetbandHYG4 | 097826 |
| Oorkappen Type HELMET | 097795 HELMET |
| Kinband GH4 Bevestiging 3P | 097833 3P |

OorkappenPeltor™ Optime™ helmuitvoering Type 3

097753 3

OorkappenPeltor™ Optime™ helmuitvoering Type 1

097753 1
