

Garant**Gatzaag HM plat, Ø DC: 110mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	118500 110
GTIN	4045197037626
Artikelklasse	11C

Omschrijving**Uitvoering:**

boorkroon en schacht uit één stuk (gehard), uiterst robuust en perfecte rondloop.

Smalle HM-snijplaten met een **positieve spaanhoek** en **grote vrijloophoek** voor een goed snijvermogen bij een geringe snijdruk.

Centreerboor verwisselbaar, schacht met 3 spanvlakken.

Snedebreedte 2 mm bij alle groottes. Ø-Tolerantie: + 0,10 / - 0,05 mm.

Maat L: **alle maten = 8 mm.**

Toepassing:

Voor toepassing op stationaire machines. Goed geschikt voor vezelversterkte kunststoffen (GFK en CFK).

Alleen voor plat materiaal tot maximaal 4 mm dikte.

Technische beschrijving

Nominale Ø D _c	110 mm
Schacht-Ø	13 mm
Lengte L	8 mm
Uitvoering	plat
Snijmateriaal	HM
Norm	Fabrieksnorm

Schacht	Drie-spanvlakkenschacht
Ø-Tolerantie	-0,05 / 0,1 mm
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Gatzaag

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	70 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	50 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	50 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	35 m/min	M
Grafiet, GFK, CFK	geschikt	80 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		