



Automatisch lasmasker 3M™ Speedglas™ 100 V, Kleur: BLACK



Bestelgegevens

Bestelnummer	097910 BLACK
GTIN	4046719712878
Artikelklasse	040

Omschrijving

Uitvoering:

Automatisch lasmasker met alle belangrijke basisfuncties. Voor een betrouwbare bescherming en een **uitstekende prijs-prestatieverhouding**. Met **comfortabele hoofdband** en **lichtlopend ratelsysteem** voor een nauwkeurige instelling van de pasvorm. Met Delay-functie voor een individuele instelling van de vertraging van het licht worden. **Verhoogde stootvastheid** volgens EN 175:B. Compatibel met andere persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals adembeschermingsmaskers. Verwisselbare voorzetruit. **Donkere beschermingsniveaus:** 8- 12. **Licht niveau:** 3. Met lithium 3 V batterij (levensduur 1.500 uur). **Gezichtsveld lasfilter:** 44 × 93 mm.

Toepassing:

MIG-/MAG-, elektrode- en hoogampère WIG-lassen

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Schakeltijd van licht naar donker: 0,1 ms

Schakeltijd van donker naar licht: 40 - 250 ms

Classificatie conform EN 379: 1 / 2 / 2 / 2

Technische beschrijving

Gegevensblad

Schakeltijd van donker naar licht	40 - 250 ms
Classificatie conform EN 379	1 / 2 / 2 / 2
Type	BLACK
Schakeltijd van licht naar donker	0,1 ms
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Lasmasker