



## Automatisch lasmasker optrel® expert-serie, Type: E684



### Bestelgegevens

Bestelnummer	097950 E684
GTIN	7640127614976
Artikelklasse	09A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Het lasmasker E684** met traploze instelling van het beschermingsniveau, perfect zicht en kleurechtheid in het hele gezichtsveld, is bijzonder geschikt voor laswerkzaamheden boven het hoofd. Met individueel instelbare **detectiehoek** en **mogelijkheid voor aanpassing van het gevoeligheidsniveau** aan de werkomgeving. Met **openingsvertraging** voor langzamer licht worden na de donkere toestand. **Extra slijpmodus**. Met **schemeringsfunctie** voor een vloeiende overgang van donker naar licht.

- **Donkere beschermingsniveaus: 5 - 13 met HD gezichtsveld. Traploos instelbaar met draaiknop**
- **Licht niveau: 4**
- **Met lithium 3 V batterij (levensduur 3.000 uur)**
- **Kleur: zilver**
- **Gezichtsveld lasfilter: 50 x 100 mm**

#### Toepassing:

MIG- / MAG-, elektrode-, WIG-, plasmalassen

#### Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

#### Levering:

1 buitenste voorzetruit, 1 opbergzak.

Schakeltijd van licht naar donker: 0,17 ms

Schakeltijd van donker naar licht: 100 - 2000 ms  
Classificatie conform EN 379: 1 / 1 / 1 / 1

## Technische beschrijving

Type	E684
Schakeltijd van donker naar licht	100 - 2000 ms
Energievoorziening	Batterijvoeding
Schakeltijd van licht naar donker	0,17 ms
Classificatie conform EN 379	1 / 1 / 1 / 1
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Producttype	Automatisch lasmasker