

**MK-opname, Type: 2/19****Bestelgegevens**

Bestelnummer	118920 2/19
GTIN	4045197038258
Artikelklasse	12D

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het opnemen van kernboren in stationaire boormachines.

T.b.v. :

Kernboor met Weldonschacht-Ø 19 mm.

Morseconus MK maat: 2

Schacht-Ø: 19 mm

Geschikt voor kernboor-Ø: 12 - 60 mm

Koelsmering: handmatig

Technische beschrijving

Morseconus MK maat	2
Geschikt voor kernboor-Ø	12 - 60 mm
Koelsmering	handmatig
Schacht-Ø	19 mm
Producttype	Opname