

**Kernboor HM Snijdiepte 35 mm, Ø DC: 43mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	119000 43
GTIN	4014586240305
Artikelklasse	03G

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Hardmetalen hoogrendement**-kernboor met QuickIN-opname.

**Totale lengte: 77 mm** bij alle boormaten.

**T.b.v.:**

Snelwisselsysteem voor tijdsbesparende, sleutelloze gereedschapswissel.

Geschikt voor FEIN-kernbooreenheden, met adapter ook voor andere merken. De kernboor verspaant slechts één materiaalring, daardoor ca. 40% – 60% tijdsbesparing.

**Levering:**

**Zonder** centreerstift.

**Opmerking:**

FEIN-kernbooreenheden zie nr. 076520/ 076524/ 076526 groep 0 – werkplaatsbenodigdheden. Bij gebruik van kernboren 119010 en 119000 is centreerstift 119019 nodig.

**Technische beschrijving**

Nominale Ø D <sub>c</sub>	43 mm
Snijmateriaal	HM
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Gatzaag

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
nat maximaal	geschikt
nat minimaal	beperkt geschikt
droog	geschikt