

Garant**Centreerboor HSS B links, ongecoat, Nominale-Ø DC k12: 6,3 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	111540 6,3
GTIN	4045197001016
Artikelklasse	11A

Omschrijving**Uitvoering:**

Uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen.

Met extra beschermverzinking (beschermhoek 120°), spiraalgroef, **linkssnijdend**.

Nominale Ø D_c: 6,3 mm

Voor werkstuk-Ø: 100 – 150 mm

Schacht-Ø D_s: 20 mm

Totale lengte L: 80 mm

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,05 mm/omw,

Technische beschrijving

Schachttolerantie	h7
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,05 mm/omw,
Nominale Ø D _c	6,3 mm
Voor werkstuk-Ø	100 – 150 mm
Aantal snijkanten Z	2
Schacht-Ø D _s	20 mm
Totale lengte L	80 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 333

Type	B
Tolerantie nominale \varnothing	k12
Verzinkhoek	120 graden
Snijrichting	links
Schacht	Cilinderschacht met h7
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Centreerboren