



## Momentsleutel assortiment Click-Torque C 3 Set 1, Maximaal draaimoment: 200Nm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	656300 200
GTIN	4013288204691
Artikelklasse	63F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Zeer robuuste, eenarmige momentsleutel (aandrijfvierkant 1/2 inch) met ergonomische 2-componentengreep en omschakelbare ratel voor eenvoudig instellen en vastzetten van de voorgeschreven waarde. Duidelijk hoor- en voelbaar ontkoppelsignaal bij het bereiken van het ingestelde draaimoment door robuust ontkoppelmechanisme. Eenvoudig instellen en vastzetten van de gewenste draaimomentwaarde, door afleessysteem met hoofdschaal en fijne schaal. Voor rechtson aanhalen.

**Maateenheid:** Nm, lbfft.

#### Nauwkeurigheid:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

#### Gebruik:

#### Legenda voor tekening en formule:

$L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

$l_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

$L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

$l_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap

$L$  = totale lengte van het gereedschap

$T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld

$T_2$  = voorgeschreven draaimoment

**Inhoud:**

Doppen 6-kant: resp. 1 st. 10; 13; 17; 19 mm

Doppen voor binnenzeskantbouten: resp. 1 st. 6; 8; 10 mm

Bitdoppen voor Torx®: resp. 1 st. TX30; TX40; TX45; TX50

VERLENGSTUK: 1 st. 125 mm

Momentsleutel Click-Torque C 3: 1 st. 40 – 200 Nm

Opgeborgen in: Textielbox

## Technische beschrijving

maximaal draaimoment	200 cNm
Draaimomentbereik	40 - 200 Nm
Schaalverdeling 1 maatstreep =	100 cNm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	6-10 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	10-19 mm
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Kalibratie	O1
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Testrapport	Testrapport van de producent
Meettechniek	mechanisch
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Aflezingsomschakelbaar	lbfft
Aflezingsomschakelbaar	lbfft
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar

Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Feedback	ontkoppelend
Weergave	analoog
Totale lengte L	510 mm
Meetmethode	Draaimoment
Norm	DIN EN ISO 6789
Serie	Click-Torque
Schaalverdeling 1 maatstreep =	1 Nm
Draaimomentbereik	30 - 146 lbfft
Fabrikantnummer	Click-Torque C 3 Set 1
Vast ingesteld draaimoment	nee
Producttype	momentschroevendraaier

## Dienstverlening

DAkS-kalibratie Momentsleutel maximaal draaimoment 1000 Nm	020020 1000
Kalibratie Momentsleutel Maximaal draaimoment 400 Nm	020010 400