



## Dopsleutelassortiment Zyklop-Speed 1/4 inch met klemfunctie, aantal delen: 42



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 630297 42     |
| GTIN          | 4013288190994 |
| Artikelklasse | 63F           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Ongelofelijk compacte rangschikking van de set, voor veel gereedschap in een kleine ruimte. Volledig nieuwe ratelsetervaring dankzij nieuwe, uiterst robuuste boxen van textiel met een lange levensduur. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijk opbergen in de werkplaatsstelling. Extra oppervlaktebescherming dankzij buitenmateriaal van textiel. Licht en klein voor een betere mobiliteit. Met Tool Finder 'Take it Easy': Kleurcodering overeenkomstig de maten.

42-delig ratelassortiment in robuuste textielbox. Vrij zwenkbare ratelkop met 5 gedefinieerde vergrendelposities. Torx<sup>®</sup>-, Hex-Plus- en buitenzeskantdopsleutel met vasthoudfunctie voor bouten en moeren.

#### Levering:

Doppen 6-kant: 13 st. maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Doppen voor binnenzeskantbouten: 8 st. gr. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm

Bitdoppen voor Phillips: 3 st. gr. 1; 2; 3

Bitdoppen Pozidriv: 3 st. gr. 1; 2; 3

Bitdoppen sleuf: 2 St. gr. 0,8x5,5; 1,2x6,5 mm

Bitdoppen voor binnen-Torx<sup>®</sup>: 9 st. maat TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Verlengstuk Wobble: 1 St. maat 56 mm

Verlengstuk 'flexible-lock': 1 St. maat 150 mm

Ratel Zyklus Speed: 1 St. nr. 632390

Verwijderingstool: 1 St. maat 14 mm

Opgeborgen in: Stoffen vouwtas met klittenbandsluiting

## Technische beschrijving

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Aantal delen                            | 42                                    |
| Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel | 2-8 mm                                |
| Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel     | 4-14 mm                               |
| Bitsoort                                | 6-kant-dopsleutel                     |
| Bitsoort                                | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
| Bitsoort                                | Sleutel voor binnenzeskantbouten      |
| Bitsoort                                | Schroevendraaier voor Phillips        |
| Bitsoort                                | POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER             |
| Bitsoort                                | Sleufschroevendraaier                 |
| Aandrijfvierkant                        | 1/4 inch                              |
| Fabrikantnummer                         | 8100 SA All-In                        |
| Verpakking                              | Stoffen vouwtas, klittenbandsluiting  |
| Producttype                             | Dopsleutel                            |