

Garant**CaraFin diamant-polijststroken elastisch, 25×120 mm, Korrelgrootte: D15µm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	557521 D15
GTIN	4045197994707
Artikelklasse	51G

Omschrijving**Uitvoering:**

CaraFin diamant-polijstgereedschap aan één zijde voorzien van **monokristallijn diamant**.

De gebonden diamantkorrels bieden een aanzienlijk **hoger gebruiksrendement** dan losse diamantkorrels in polijstpasta's.

Polijststroken **zelfklevend**. Bovenzijde van **elastisch PU-materiaal**, aan één zijde voorzien van monokristallijn diamant.

Voordeel:

Geen neventijden meer voor het prepareren en reinigen, zoals bij diamantpasta's.

Van hoogwaardige, **elastische polyurethaanschuimstof**.

Toepassing:

Met schuurbandhouder nr. 557900.

Geschikt voor natte en droge politoer. **Eindpolitoerfase** van zachte en harde materialen. Met lage aandrukkracht werken.

T.b.v.:

Flexibele schuurbandhouder nr. 557900.

Technische beschrijving

Slijpmiddelaanduiding	D
Lengte	120 mm
Breedte	25 mm
Afmeting	25×120 mm
Polijstfase	Eindpolitoerfase

Serie	CaraFin
Productnaamattribuut	25×120 mm
Producttype	Polijstblok

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		