

**Garant****Set NC-ruimers, nr. 162900 met box H7, Aantal ruimers: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	162925 6
GTIN	4045197994813
Artikelklasse	110

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Voor NC geschikte uitvoering** vergelijkbaar met DIN 212 **met rechte schacht-Ø** voor de **gestandaardiseerde opname** speciaal in **hydrodehn-** of **precisiehouders**. Voor een **zeer hoge rondloopnauwkeurigheid** en **proceszekerheid**. **Er hoeven geen speciale opnames te worden aangeschaft**. Met lange snijkanten en linkse spiraal. Even aantal tanden en ongelijke tandsteek. Maat 3 met centreerpunt, vanaf maat 4 aan beide kanten met centergaten.

**Fabricagetolerantie van de ruimer** volgens DIN 1420 voor H7 boringstolerantieveld.

**Inhoud:**

resp. 1 NC-ruimer: Maat 3; 4; 5; 6; 8; 10

**Levering:**

6-Delige set NC-ruimers met box.

**Technische beschrijving**

Aantal ruimers	6
Boortolerantie	H7
Snijmateriaal	HSS E
Norm	Fabrieksnorm

Schacht	DIN 1835 A met h6
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat
Producttype	Phillips-bit

---

## Accessoires

NC-ruimerH7 Nominale Ø DC mm resp. inch 3	162900 3
NC-ruimerH7 Nominale Ø DC mm resp. inch 8	162900 8
NC-ruimerH7 Nominale Ø DC mm resp. inch 6	162900 6
NC-ruimerH7 Nominale Ø DC mm resp. inch 10	162900 10
NC-ruimerH7 Nominale Ø DC mm resp. inch 4	162900 4
NC-ruimerH7 Nominale Ø DC mm resp. inch 5	162900 5