

**Set handruimers, nr. 160150 met box H7, Aantal ruimers: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	160175 6
GTIN	4045197994806
Artikelklasse	120

Omschrijving**Uitvoering:**

Met **linkse spiraal** 7 – 8° en lange aansnijding over 1/5 van de snijlengte. Even aantal tanden met ongelijke steek voor ronde en kerfvrije boring. Door de rondslijpfase aan het cilindrische snijdeel wordt de boring gepolijst en de ruimer geleid.

Toepassing:

Voor doorlopende boringen (niet voor blinde gaten). Ook zeer geschikt voor onderbroken boringen.

Inhoud:

Resp. 1 handruimer: Maat 3; 4; 5; 6; 8; 10

Levering:

6-Delige set handruimers met box.

Technische beschrijving

Aantal ruimers	6
Boortolerantie	H7
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 206 B

Spiraalhoek	7-8 graden
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat
Producttype	Phillips-bit

Accessoires

HandruimerH7 Nominale Ø DC 6 mm	160150 6
HandruimerH7 Nominale Ø DC 10 mm	160150 10
HandruimerH7 Nominale Ø DC 5 mm	160150 5
HandruimerH7 Nominale Ø DC 8 mm	160150 8
HandruimerH7 Nominale Ø DC 3 mm	160150 3
HandruimerH7 Nominale Ø DC 4 mm	160150 4