

Garant**Momentsleutel zonder schaal met omschakelbare ratel, Maximaal draaimoment: 25Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657460 25
GTIN	4045197995988
Artikelklasse	61E

Omschrijving**Uitvoering:**

Eenarmige momentsleutel zonder instelschaal. Instellen van het gewenste draaimoment met instelgereedschap nr. 657452 gr. 1 in combinatie met een geschikte tester.

Vast ingebouwde **omschakelbare ratel** met uitwerper – **voor rechtsom en linksom aanhalen**. Momentsleutel alleen rechtsontkoppelend.

Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de sleutel via een 'dubbel signaal' (hoorbaar en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik.

Toepassing:

Voor het gecontroleerd aanhalen van bouten met een vooraf ingesteld draaimoment bij seriewerk.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

± 2% van de ingestelde waarde.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/4 inch
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±2 %
maximaal draaimoment	25 Nm
Draaimomentbereik	5 - 25 Nm
Gewicht	280 g
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Aflezing omschakelbaar	Nm
Totale lengte L	205 mm
Meetmethode	Draaimoment
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [L ₃]	141 mm
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Instelling van de activeringswaarde	zonder instelschaal (tester nodig)
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	ontkoppelend
Verstelbaarheid activeringswaarde	vooraf ingesteld
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Kalibratie	O6
Kalibratie	O7
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	mechanisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

DAkS-kalibratieMomentsleutel maximaal draaimoment 1000 Nm	020020 1000
Kalibratie en instellingMomentsleutel zonder schaal Maximaal draaimoment 400 Nm	020090 400
InstellingMomentsleutel zonder schaal Type SET	020080 SET

DaKKS-kalibratie en instelling Momentsleutel zonder
schaal maximaal draaimoment 1000 Nm

020190 1000

Accessoires

Stelsleutel voor draaimoment Type 1

657455 1