

Garant**Momentsleutel zonder schaal met omschakelbare ratel, Maximaal draaimoment: 10Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657460 10
GTIN	4045197995971
Artikelklasse	61E

Omschrijving**Uitvoering:**

Eenarmige momentsleutel zonder instelschaal. Instellen van het gewenste draaimoment met instelgereedschap nr. 657452 gr. 1 in combinatie met een geschikte tester.

Vast ingebouwde **omschakelbare ratel** met uitwerper – **voor rechtsom en linksom aanhalen**. Momentsleutel alleen rechtsontkoppelend.

Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de sleutel via een 'dubbel signaal' (hoorbaar en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik.

Toepassing:

Voor het gecontroleerd aanhalen van bouten met een vooraf ingesteld draaimoment bij seriewerk.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

± 2% van de ingestelde waarde.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

Technische beschrijving

Gewicht	190 g
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±2 %
Draaimomentbereik	2 - 10 Nm
maximaal draaimoment	10 Nm
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	ontkoppelend
Meetmethode	Draaimoment
Totale lengte L	155 mm
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l ₃]	112 mm
Verstelbaarheid activeringswaarde	vooraf ingesteld
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Instelling van de activeringswaarde	zonder instelschaal (tester nodig)
Kalibratie	O6
Kalibratie	O7
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meettechniek	mechanisch
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

Instelling Momentsleutel zonder schaal Type SET	020080 SET
DAkS-kalibratie Momentsleutel maximaal draaimoment 1000 Nm	020020 1000
Kalibratie en instelling Momentsleutel zonder schaal Maximaal draaimoment 400 Nm	020090 400

DaKKS-kalibratie en instelling Momentsleutel zonder
schaal maximaal draaimoment 1000 Nm

020190 1000

Accessoires

Stelsleutel voor draaimoment Type 1

657455 1