



Klimaatmeetapparatuur Luchtstroomset, Type: FR



Bestelgegevens

Bestelnummer	474162 FR
GTIN	4029547019371
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Uitvoering:

Klimaatmeter Testo 440 voor het meten van de **stromingssnelheid en volumestroom in het ventilatiekanaal (m/s, m³/h)**. Vleugelrad-meetsonde 16 mm voor de meting van grote luchtstromen tot 50 m/s.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Klimaatmeter Testo 440 nr. 474141 maat 440, 3× Mignon-batterijen type AA, USB-kabel, koffer nr. 474161 maat K en kalibratierapport. Vleugelradsonde nr. 474152 maat FR

Technische beschrijving

Meetbereik	0,6 - 50 m/s
Maximale afwijking (m/s + % van meetwaarde)	±0,2 + 1% (0,6 tot 40 m/s) ±0,2 + 2% (40,1 tot 50 m/s) m/s
Bedrijfstemperatuur	-10 - 70 °C
IP-klasse	IP 54

Energievoorziening	Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen	3
Batterijtype	Mignon, AA
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Klimaatmeetapparatuur

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
--	------------