



Klimaatmeetapparatuur Vochtigheids-/temperatuurset, Type: FT



Bestelgegevens

Bestelnummer	474164 FT
GTIN	4029547019395
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Uitvoering:

Klimaatmeter Testo 440 en vochtigheids-/temperatuursonde **voor het meten van de vochtigheid en temperatuur in opslag-, koel- en werkruimtes alsmede in ventilatiekanalen.**

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Klimaatmeter Testo 440 nr. 474141 maat 440, 3x Mignon-batterijen type AA, USB-kabel, vochtigheids- en temperatuursonde nr. 474148 maat FT, koffer nr. 474161 maat K en kalibratierapport.

Technische beschrijving

Maximale afwijking relatieve vochtigheid	±2 %
Maximale afwijking temperatuur	±0,5 °C
Meetbereik temperatuur	-20 - 70 °C
Meetbereik relatieve vochtigheid	0 - 100 %

IP-klasse	IP 54
Energievoorziening	Batterijvoeding
Batterijtype	Mignon, AA
Aantal inbegrepen batterijen	3
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Producttype	Vochtigheids- en temperatuurvoeler

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
--	------------