

Garant**Centreerboor HSS A links, ongecoat, Nominale-Ø DC k12: 1,25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	111250 1,25
GTIN	4045197000453
Artikelklasse	11A

Omschrijving**Uitvoering:**

Uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen.

Linkssnijdend, spiraalgegroefd.**Technische beschrijving**

Nominale $\varnothing D_c$	1,25 mm
Schachttolerantie	h7
Voor werkstuk- \varnothing	8 – 10 mm
Aantal snijkanten Z	2
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,02 mm/omw,
Schacht- $\varnothing D_s$	3,15 mm
Totale lengte L	31,5 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 333
Type	A
Tolerantie nominale \varnothing	k12
Verzinkhoek	60 graden
Snijrichting	links

Schacht	Cilinderschacht met h7
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Centreerboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	45 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	40 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	10 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	8 m/min	P
CuZn	geschikt	80 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		